

ARIANA

Dados do pedido

Número do pedido	084436 12,5
GTIN	4037728217454
Classe de artigo	08J

Descrição

Modelo:

Bico de alta pressão para refrigeração a alta pressão até 90 bar e área de rotação de 70° a 110°. Caixa de granulado de plástico de alta qualidade.

- **Para uma montagem economizadora de espaço no sistema de mangueiras existente.**
- **O bico pode ser rodado 360°.**
- **Vários comprimentos de tubo disponíveis.**

Utilização:

Para montagem posterior no sistema existente. Processamento rápido durante a maquinação de alta velocidade graças à refrigeração a alta pressão.

Descrição técnica

Comprimento do tubo	12,5 mm
Ø interior do bico	2 mm
Rosca de ligação	1/4 polegada
Tipo de produto	Sistema de refrigeração

