

**Ansell****Par de luvas de proteção química AlphaTec® 58-128, Tamanho das luvas: 7****Dados do pedido**

Número do pedido	094749 7
GTIN	10076490464391
Classe de artigo	04P

**Descrição****Modelo:**

Luvas de proteção da categoria III.

AlphaTec® 58-128. Luva de proteção química leve com boa mobilidade dos dedos. A barreira feita de uma fina camada de nitrilo garante uma excelente proteção manual contra o contacto com substâncias irritantes líquidas. A Ansell Grip Technology™ permite agarrar com precisão peças pequenas oleosas ou molhadas.

**Instrução:**

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

**Descrição técnica**

Tamanho das luvas	7
Série	AlphaTec®
Categoria de proteção	Categoria III
Tipo de luvas	Luvas de proteção química
Índice	1

Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
Propriedades das luvas	sem látex
Propriedades das luvas	Certificação para produtos alimentares
Classe de proteção	Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
EN 374	Tipo A (JKLOPT)
Resistência a produtos químicos	JKLOPT
EN 388	2121 A
Material	Nitrilo
material de suporte	Nitrilo
AQL	0,65
âmbito	Multiusos
Comprimento	320 mm
Espessura	0,175 mm
Cor	preto/verde
Utilização	reutilizável
Peso	25,8 g
Classe de proteção contra o corte	A
Revestimento	Nitrilo
Tipo de produto	Luvas de proteção química