



Jogo de medidores rápidos para interiores digitais XT Holematic com Bluetooth®, Faixa de medição: 20-50mm



Dados do pedido

Número do pedido	428752 20-50
GTIN	5051102207571
Classe de artigo	46B

Descrição

Versão:

Medidores rápidos para interiores de 3 pontos Holematic para medição de orifícios cegos a partir do tam. 12,5–16. Mordentes de medição fixos em MD, a partir do tam. 12,5–16 com insertos de MD. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Medição segura e sem erros sem nónio. Compatível com a aplicação HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opcional. Gratuita para Android e iOS.

Vantagem:

Medição muito rápida e com repetição exata com o punho da pistola e força de medição constante.

Função:

- **Comutação entre mm/polegadas.**
- **Definição de 2 valores de predefinição.**
- **Botão de ligar/desligar registo de dados.**

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Medidores rápidos para interiores digitais n.º 428702 e anéis de controlo com protocolo de teste UKAS.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498948, dongle USB n.º 498952, anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428510.

Peça sobresselente:

Cabeças de medição sobresselentes n.º 428605, mordentes de medição n.º 428745, mola de retorno n.º 428746.

Descrição técnica

Faixa de medição	20 - 50 mm
Ø do anel de ajuste	20 / 35 mm
Leitura	0,001 mm
Limite de erro	0,004 mm
Número de cabeças de medição	3
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Série	HCT
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Aplicação sem fios	HID (Human Interface Device)
Aplicação sem fios	Software de fabricante
Aplicação sem fios	HCT Mobile App
Norma	DIN 863
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface Bluetooth®
Interface	Interface USB
Interface	Interface RS232C
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Calibração	S6
Tipo de produto	Medidor de interiores de 3 pontos

Serviços

CalibraçãoJogo de micrómetros de interiores Faixa de medição 20-50

020550 20-50

Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032

081560 CR2032

Extensão para micrómetros de interiores Tipo 4/150

428510 4/150

Cabeça de medição sobresselente XT Faixa de medição 35-50

428605 35-50

Medidor rápido para interior digital XT Holematiccom Bluetooth® Faixa de medição 20-25

428702 20-25

Medidor rápido para interior digital XT Holematiccom Bluetooth® Faixa de medição 25-35

428702 25-35

Medidor rápido para interior digital XT Holematiccom Bluetooth® Faixa de medição 35-50

428702 35-50

Jogo de maxilas de medição3 peças Faixa de medição 20-25

428745 20-25

Jogo de maxilas de medição3 peças Faixa de medição 25-35

428745 25-35

Jogo de maxilas de medição3 peças Faixa de medição 35-50

428745 35-50

Jogo de molas de retorno3 peças Faixa de medição 20-25

428746 20-25

Jogo de molas de retorno3 peças Faixa de medição 25-35

428746 25-35

Jogo de molas de retorno3 peças Faixa de medição 35-50

428746 35-50

Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 22

484030 22

Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 30

484030 30

Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 40

484030 40

Cabo de ligação Tipo R2

498948 R2

Cabo de ligação Tipo USB2

498948 USB2

Recetor de rádio Bluetooth® para Bowers Tipo

498952