



Jogo de medidores rápidos para interiores digitais XT Holematic com Bluetooth®, Faixa de medição: 6-10mm



Dados do pedido

Número do pedido	428752 6-10
GTIN	5051102207519
Classe de artigo	46B

Descrição

Versão:

Medidores rápidos para interiores de 3 pontos Holematic para medição de orifícios cegos a partir do tam. 12,5–16. Mordentes de medição fixos em MD, a partir do tam. 12,5–16 com insertos de MD. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Medição segura e sem erros sem nónio. Compatível com a aplicação HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opcional. Gratuita para Android e iOS.

Vantagem:

Medição muito rápida e com repetição exata com o punho da pistola e força de medição constante.

Função:

- **Comutação entre mm/polegadas.**
- **Definição de 2 valores de predefinição.**
- **Botão de ligar/desligar registo de dados.**

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Medidores rápidos para interiores digitais n.º 428702 e anéis de controlo com protocolo de teste UKAS.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498948, dongle USB n.º 498952, anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428510.

Peça sobresselente:

Cabeças de medição sobresselentes n.º 428605, mordentes de medição n.º 428745, mola de retorno n.º 428746.

Descrição técnica

Ø do anel de ajuste	8 mm
Leitura	0,001 mm
Número de cabeças de medição	2
Limite de erro	0,004 mm
Faixa de medição	6 - 10 mm
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Série	HCT
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Aplicação sem fios	HID (Human Interface Device)
Aplicação sem fios	Software de fabricante
Aplicação sem fios	HCT Mobile App
Norma	DIN 863
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface Bluetooth®
Interface	Interface USB
Interface	Interface RS232C
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Calibração	S6
Tipo de produto	Medidor de interiores de 3 pontos

Serviços

CalibraçãoJogo de micrómetros de interiores Faixa de medição 6-10	020550 6-10
---	-------------

Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
Extensão para micrómetros de interiores Tipo 1/63	428510 1/63
Cabeça de medição sobresselente XT Faixa de medição 6-8	428605 6-8
Cabeça de medição sobresselente XT Faixa de medição 8-10	428605 8-10
Jogo de maxilas de medição 3 peças Faixa de medição 6-8	428745 6-8
Jogo de maxilas de medição 3 peças Faixa de medição 8-10	428745 8-10
Jogo de molas de retorno 3 peças Faixa de medição 6-8	428746 6-8
Jogo de molas de retorno 3 peças Faixa de medição 8-10	428746 8-10
Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 8	484030 8
Cabo de ligação Tipo R2	498948 R2
Cabo de ligação Tipo USB2	498948 USB2
Recetor de rádio Bluetooth® para Bowers Tipo	498952