

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho móvel ToolTruck com gavetas Comfort Close de extensão total, 20×16G, Número de gavetas: 6**Dados do pedido**

Número do pedido	914564 6
GTIN	4045197892263
Classe de artigo	9GT

Descrição**Versão:**

A bancada de trabalho móvel ToolTruck está equipada com um tampo de trabalho de X-ABS para elevadas exigências técnicas. Compartimento de armário com **2 prateleiras de armazenamento** e porta. **As longarinas do carro estão revestidas com para-choques de LDPE.**

Um **fecho central** fecha ao mesmo tempo a porta do compartimento do armário e as gavetas. **GARANT Comfort Close**, gavetas com recolha automática e amortecimento.

Equipamento:

Altura frontal das gavetas: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Material fornecido:

Inclui subdivisões:

1 régua separadora ranhurada n.º 951510 tam. 75 por cada 75 mm de gaveta,

1 régua separadora ranhurada n.º 951510 tam. 125 por cada 125 mm de gaveta.

Pintura:

Revestido a pó de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016.

Nota:

Compartimento para objetos de valor/compartimento lateral opcional n.º 914791 não integrado no fecho central do ToolTruck, fecha com fechadura de cilindro com pinos separada.

Para as gavetas com 200 mm de altura, agora também cabem as régua separadoras ranhuradas n.º 951510 tam. 200, bem como as régua de rebordo n.º 951560 tam. 200 e as divisórias de encaixe n.º 951741 – 951821 respetivamente com tam. 200.

Acessórios e material de separação adicionais, ver grupo 95. Material de separação adequado: réguas de rebordo ranhuradas n.º 951560 tam. 75; tam. 125 e tam. 200; réguas separadoras ranhuradas n.º 951510 tam. 75; tam. 125 e tam. 200; divisórias encaixáveis n.º 951721 – 951821 tam. 75; n.º 951731 – 951821 tam. 125 e n.º 951741 – 951821 tam. 200.

Descrição técnica

Largura útil da gaveta	500 mm
Largura	1195 mm
Profundidade	500 mm
Número de gavetas	6
Altura	1000 mm
Profundidade útil da gaveta	400 mm
Largura útil da gaveta em G	20
Profundidade útil da gaveta em G	16
Área útil da gaveta em G	20×16
Série	Bancada de trabalho móvel ToolTruck
Série	ToolTruck
Sistema de desbloqueio individual das gavetas	Monomanual
Configurador relevante	sim
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	30 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Atributo do nome do produto	20×16G
Tipo de produto	Bancada de trabalho móvel

Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo VA21	914227 VA21
Prateleira fixo Tipo 1	914774 1
Jogo de rodízios para carro de ferramentas e bancada de trabalho com rodas Tipo G	915567 G
Réguas separadoras ranhuradas Profundidade 16G indicado para altura frontal da gaveta 125	951510 125
Réguas separadoras ranhuradas Profundidade 16G indicado para altura frontal da gaveta 75	951510 75