

**Calibre lisos passa não passa de rosca EG 6H mod., Rosca: EG-M4****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 486180 EG-M4  |
| GTIN             | 2050001919168 |
| Classe de artigo | 48B           |

**Descrição****Versão:**

Calibre de rosca para testar roscas de inserção (EG) para insertos de arame roscado. O primeiro passo de rosca retificado remove a sujidade grosseira da peça de trabalho e impede a rutura prematura do primeiro passo de rosca. Modelo de acordo com a norma DIN 2279 – 2299. **Lado passa e lado não passa num punho (DIN 2240, Parte 1 Forma R).** Lado não passa assinalado a vermelho.

**Utilização:**

Para rosca métrica ISO - rosca de inserção (EG), à direita DIN 8140-2.

**Norma:**

Tolerâncias e dimensões de acordo com as normas **DIN ISO 1502 e DIN 8140.**

**Descrição técnica**

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Passo de rosca  | 0,7 mm                                   |
| Rosca           | EG M4                                    |
| Tipo de rosca   | EG-M                                     |
| Norma           | DIN 8140                                 |
| Tipo de calibre | Calibre de refugo                        |
| Tipo de calibre | Calibre de qualidade                     |
| Calibração      | L10                                      |
| Tipo de produto | Calibre macho passa não passa para rosca |

## **Produtos adequados**

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/486180-EG-M4>

---