

**Chave de luneta de duas bocas, reta, cromado, Tamanho da chave: 6X7****Dados do pedido**

Número do pedido	617950 6X7
GTIN	4045197441829
Classe de artigo	62A

Descrição**Versão:**

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.

HOLEX – com haste oval.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio **HOLEX**, cromado.

Descrição técnica

Comprimento da chave L	100 mm
Tamanho da chave s_1	6 mm
Ø máximo do anel D_2 máx.	12 mm
Ø máximo do anel D_1 máx.	10,5 mm
Tamanho da chave s_2	7 mm
altura máxima do anel h_1 máx.	4,5 mm
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
Posição do anel	0 grau
Método de produção	forjado por estampagem
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado

Ficha de dados

Atributo do nome do produto	cromado
Tipo de produto	Chave de parafusos