

Serra craneana bimetel, Diâmetro: 83mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 589050 83 |
| GTIN | 4045197221087 |
| Classe de artigo | 52S |

Descrição

Modelo:

Design robusto à prova de rutura com dentado variável num corpo de aço especial flexível (bimetel). A parte inferior rígida e reforçada está equipada com rosca e orifícios de transmissão (a partir de Ø 32 mm) para um alojamento seguro na haste. A alta qualidade dos dentes HSS, a geometria dos dentes e as baixas tolerâncias de fabrico garantem o melhor desempenho de corte e uma longa vida útil. Dentado Vario com 4/6 dentes por polegada para um funcionamento com baixa vibração. Profundidade máxima de corte para todos os tamanhos 38 mm.

Utilização:

Em perfuradoras estacionárias, tornos ou perfuradoras manuais elétricas com velocidade adequada. Para cortar orifícios circulares feitos de material de paredes finas a espessas com uma superfície plana ou abaulada da peça de trabalho. Apropriada para todos os materiais tais como aço, aço inoxidável, latão, cobre, ferro fundido, metal leve, madeira, placas de gesso e de plástico, etc. O fornecimento de lubrificante aumenta a vida útil da ferramenta (metais).

Recomendação:

O uso de óleo de corte, por exemplo, n.º 084205 tam. 0,25, prolonga a vida útil e permite progredir mais rapidamente nos trabalhos.

Instrução:

As hastes de encaixe e as serras craneanas são compatíveis com todas as serras craneanas bimetálicas disponíveis no mercado, mas não com Bosch-SDS. Brocas craneanas para pedra, ver n.º 788000. Cortador circular de metal duro para aço, ver n.º 118400, 118500, 119000.

Descrição técnica

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| n.º de rotações recomendado aço | 105 r,p,m, |
| n.º de rotações recomendado alumínio | 155 r,p,m, |
| Diâmetro | 83 mm |
| n.º de rotações recomendado INOX | 52 r,p,m, |
| Dentes por polegada | 4 / 6 |
| Tipo de produto | Serra craneana |

Acessórios

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Haste de alojamento, Tipo: 210L | 589310 210L |
| Haste de alojamento, Tipo: 210S | 589310 210S |
| Broca de centragem HSS, Tipo: 6KT | 589430 6KT |
| Broca de centragem com MD, Tipo: 6KT | 589432 6KT |