

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Lanterna LED para carro de ferramentas incluindo colunas de suporte, Tipo: 20



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 914871 20 |
| GTIN | 4045197893741 |
| Classe de artigo | 9GT |

Descrição

Versão:

Unidade de iluminação completa com corpo da luz, cabo de ligação e braços de suporte para encaixar nas colunas de suporte do carro de ferramentas e da bancada de trabalho móvel. Um braço de suporte com abertura para a passagem do cabo pelas colunas de suporte. Tecnologia LED sem manutenção com elevada vida útil. A lâmpada eficiente em termos energéticos é extremamente homogénea, sem encandeamento e cintilação, tem uma cor de luz branca neutra e uma temperatura da luz de 4000 K.

No candeeiro estão montadas lâmpadas LED. As lâmpadas no candeeiro não podem ser substituídas.

Indicado para:

N.º 914520, 914524, 914540, 914550.

Material fornecido:

Luz LED incluindo fonte de alimentação, com ficha Wieland para ligar a enrolador de cabos, 2 braços de suporte.

Nota:

Encomendar também o enrolador de cabos n.º 914890 tam. DE para a ligação elétrica.

Descrição técnica

Ficha de dados

| Alimentação de energia | A energia elétrica |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Comprimento do corpo da lâmpada | 625 mm |
| Fluxo luminoso | 1700 lm |
| Altura do corpo da lâmpada | 33 mm |
| Largura do corpo da lâmpada | 123 mm |
| Consumo energético | 20 W |
| Alcance do braço de suporte | 350 mm |
| Série | ToolCar |
| Zona ATEX | nenhum |
| Tensão nominal | 250 V |
| Tipo de conector de entrada | Sistema de encaixe GST |
| Tipo de produto | Lâmpada de instalação à superfície |

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/914871-20>
