

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Lanterna LED para carro de ferramentas sem colunas de suporte, Tipo: 20



Dados do pedido

Número do pedido	914870 20
GTIN	4045197893734
Classe de artigo	9GT

Descrição

Versão:

Unidade de iluminação completa com corpo da luz, cabo de ligação e braços de suporte para encaixar nas colunas de suporte do carro de ferramentas e da bancada de trabalho móvel. Um braço de suporte com abertura para a passagem do cabo pelas colunas de suporte. Tecnologia LED sem manutenção com elevada vida útil. A lâmpada eficiente em termos energéticos é extremamente homogénea, sem encandeamento e cintilação, tem uma cor de luz branca neutra e uma temperatura da luz de 4000 K.

No candeeiro estão montadas lâmpadas LED. As lâmpadas no candeeiro não podem ser substituídas.

Indicado para:

Painéis de chapa perfurada n.º 914851; 914852 (não adequados para tam. 222 e tam. 444).

Material fornecido:

Luz LED incluindo fonte de alimentação, com ficha Wieland para ligar a enrolador de cabos, 2 braços de suporte.

Nota:

Encomendar também o enrolador de cabos n.º 914890 tam. DE para a ligação elétrica.

Descrição técnica

Largura do corpo da lâmpada	123 mm
Comprimento do corpo da lâmpada	625 mm
Fluxo luminoso	1700 lm

Ficha de dados

Consumo energético	20 W
Alimentação de energia	A energia elétrica
Altura do corpo da lâmpada	33 mm
Alcance do braço de suporte	350 mm
Zona ATEX	nenhum
Tensão nominal	250 V
Tipo de conector de entrada	Sistema de encaixe GST
Tipo de produto	Lâmpada de instalação à superfície