

Garant GRIDLINE

Lanterna LED para ToolTruck sem colunas de suporte, Tipo: 20**Dados do pedido**

Número do pedido	914872 20
GTIN	4045197893758
Classe de artigo	9GT

Descrição**Versão:**

Unidade de iluminação completa com corpo da luz, cabo de ligação e braços de suporte para encaixar nas colunas de suporte do carro de ferramentas e da bancada de trabalho móvel. Um braço de suporte com abertura para a passagem do cabo pelas colunas de suporte. Tecnologia LED sem manutenção com elevada vida útil. A lâmpada eficiente em termos energéticos é extremamente homogênea, sem encandeamento e cintilação, tem uma cor de luz branca neutra e uma temperatura da luz de 4000 K.

No candeeiro estão montadas lâmpadas LED. As lâmpadas no candeeiro não podem ser substituídas.

Indicado para:

Painéis de chapa perfurada n.º 914855; 914856 (não adequados para tam. 222 e tam. 444).

Material fornecido:

Luz LED incluindo fonte de alimentação, com ficha Wieland para ligar a enrolador de cabos, 2 braços de suporte.

Nota:

Encomendar também o enrolador de cabos n.º 914890 tam. DE para a ligação elétrica.

Descrição técnica

Fluxo luminoso	2800 lm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Consumo energético	35 W

Ficha de dados

Largura do corpo da lâmpada	123 mm
Altura do corpo da lâmpada	33 mm
Comprimento do corpo da lâmpada	1030 mm
Alcance do braço de suporte	350 mm
Zona ATEX	nenhum
Série	ToolTruck
Tensão nominal	250 V
Tipo de conector de entrada	Sistema de encaixe GST
Tipo de produto	Lâmpada de instalação à superfície