

**Disco abrasivo plano de precisão Strato D×P×A (mm), 225×25×51****Dados do pedido**

Número do pedido	590250
GTIN	9003174414018
Classe de artigo	53Y

Descrição**Modelo:**

Discos abrasivos planos de alto desempenho com um sistema de aglomerado altamente poroso para reduzir a carga térmica e obter o desgaste mínimo do diamante de cobertura.

- **Uso universal no processo de lixamento de pêndulo, portanto, mudanças de disco muito menos frequentes na operação diária.**
- **Uso em todas as retificadoras comerciais no fabrico de moldes, ferramentas e de máquinas, por exemplo, Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **É necessário refrigerar com emulsão; assegurar uma boa lubrificação de refrigeração para materiais que geram aparas longas.**

Corindo nobre com tratamento especial para o processamento de **aços não temperados, não ligados e de baixa liga.**

Utilização:

Para desbaste (retificação grossa).

Especificação:

F13A46HH11PV

Instrução:

Discos abrasivos planos com perfil disponíveis sob consulta.

Descrição técnica

Método de retificação	Retificação de superfície plana
Abreviatura abrasivo	A
Especificação	F13A46HH11PV
Forma	1
Ø do disco D	225 mm
Largura do disco T	25 mm
Atributo do nome do produto	225×25×51
Ø do furo H	51 mm
Tipo de produto	Disco abrasivo plano

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		