



Dados do pedido

Número do pedido	594345
GTIN	
Classe de artigo	53Y

Descrição técnica

Método de retificação	Cilíndrico externo
Abrasivo	Corindo nobre
Abreviatura abrasivo	A
Especificação	89A 80J5 AV217
Forma	1
Ø do disco D	400 mm
Largura do disco T	40 mm
Atributo do nome do produto	400×40×127
Ø do furo H	127 mm
Tipo de produto	Disco abrasivo cilíndrico externo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		