


**Disco abrasivo cilíndrico interno de precisão D×P×A (mm), 25×25×10****Dados do pedido**

Número do pedido	595024
GTIN	9003176647384
Classe de artigo	53Y

Descrição**Modelo:**

Discos abrasivos de retificação cilíndrica interna de alto desempenho em corindo especial com aglomerado cerâmico.

Utilização:

Uso universal no método de retificação cilíndrica interna, por exemplo, para retificação de furos passantes, ajustes.

Especificação:

97A802I5V112 Steel universal.

Descrição técnica

Método de retificação	Cilíndrico interno
Abrasivo	Corindo especial de alto desempenho
Abreviatura abrasivo	A
Especificação	97A802I5V112 Aço universal
Forma	5
Ø do disco D	25 mm

Largura do disco T	25 mm
Atributo do nome do produto	25×25×10
Ø do furo H	10 mm
Ø do entalhe P	16 mm
Profundidade do entalhe F 1	10 mm
Tipo de produto	Disco abrasivo cilíndrico interno

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		