



## Chave de luneta de dois roquetes para parafusos Torx®, Perfil Torx®: E6XE8



### Dados do pedido

Número do pedido	619440 E6XE8
GTIN	4045197229960
Classe de artigo	62A

### Descrição

**Versão:**

Forjadas. Com rocas de anel particularmente suaves. Ângulo de regulação extremamente pequeno de 5°.

**Material:**

Aço cromo-vanádio, cromado.

### Descrição técnica

altura máxima do anel $h_2$	7 mm
Perfil Torx® ${}_2$	E8
Perfil Torx® ${}_1$	E6
comprimento total L	130 mm
$\varnothing$ máximo do anel D2	17 mm
altura máxima do anel $h_1$	6,5 mm
$\varnothing$ máximo do anel D1	16,5 mm
Perfil de saída	Chave de caixa para parafusos TORX®
Número de dentes	72
Ângulo de regulação	5 grau
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado
Tipo de produto	Chave de parafusos

