



Cabeça de roquete 1 polegada com pega



Dados do pedido

Número do pedido	647600
GTIN	2050001016249
Classe de artigo	63A

Descrição

Modelo:

Alternável para engrenagens do lado direito e do lado esquerdo (36 dentes); alavanca e cabeça de roquete divididos. As peças de desgaste são intercambiáveis (conjunto de peças sobressalentes n.º 647610).

Norma:

DIN 3122-D 25

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Indicado para:

Tomadas manuais.

Descrição técnica

Quadrado de acionamento	1 polegada
Norma	DIN 3122
comprimento total	817 mm
Número de dentes	36
Ângulo de trabalho	10 grau
Material	Chrome-Alloy-Steel
Superfície	cromado
Tipo de produto	Roquete

