



Disco abrasivo tipo copo CBN D×P×A (mm), 125×40×20, Tipo: B126



Dados do pedido

Número do pedido	597260 B126
GTIN	9003176418540
Classe de artigo	53Y

Descrição

Modelo:

Discos abrasivos de ferramentas com **revestimento abrasivo CBN** em aglomerado de resina sintética para uma longa vida útil com elevado desempenho de desbaste uniforme. O sistema de corpo portante sanduíche em materiais compósitos de alumínio garante um elevado amortecimento de vibrações e, assim, uma retificação suave com resultados de retificação constantes com alta qualidade de superfície. Para uma qualidade de superfície fina com bom desempenho de desbaste. **Especificação: B126C75B AMIGO-HSS.**

Utilização:

Para retificar ferramentas em todas as retificadoras de ferramentas convencionais. Para retificação de aços cementados e de ferramentas (HSS) de alta liga, Stellite.

Descrição técnica

Granulometria	B126
Abreviatura abrasivo	CBN
Especificação	B126C75B AMIGO-HSS
Abrasivo	Nitreto de boro cúbico

Método de retificação	Retificação de ferramentas
Forma	11V9
Ø do disco D	125 mm
Largura do disco T	40 mm
Atributo do nome do produto	125x40x20
Ø do furo H	20 mm
Largura do revestimento abrasivo W, face frontal	2 mm
Altura do revestimento abrasivo X	10 mm
Tipo de produto	Disco abrasivo tipo copo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		