

**Disco abrasivo tipo copo CBN D×P×A (mm), 100×20×20, Tipo: B126****Dados do pedido**

Número do pedido	597320 B126
GTIN	9003176366582
Classe de artigo	53Y

**Descrição****Modelo:**

**Discos abrasivos de ferramentas** com **revestimento abrasivo CBN** em aglomerado de resina sintética para uma longa vida útil com elevado desempenho de desbaste uniforme. O sistema de corpo portante sanduíche em materiais compósitos de alumínio garante um elevado amortecimento de vibrações e, assim, uma retificação suave com resultados de retificação constantes com alta qualidade de superfície. Para uma qualidade de superfície fina com bom desempenho de desbaste. **Especificação: B126C75B AMIGO-HSS.**

**Utilização:**

**Para retificar ferramentas em todas as retificadoras de ferramentas convencionais. Para retificação de aços cementados e de ferramentas (HSS) de alta liga, Stellite.**

**Descrição técnica**

Granulometria	B126
Método de retificação	Retificação de ferramentas
Forma	12V9
Ø do disco D	100 mm

Largura do disco T	20 mm
Atributo do nome do produto	100×20×20
Ø do furo H	20 mm
Largura do revestimento abrasivo W, face frontal	2 mm
Altura do revestimento abrasivo X	10 mm
Tipo de produto	Disco abrasivo tipo copo

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		