

uvex

Botas com atacadores preto/amarelo uvex 1, S2, Tamanho de calçado UE: 50



Dados do pedido

Número do pedido	092118 50
GTIN	4031101534923
Classe de artigo	04V

Descrição

Versão:

Calçado de segurança desportivo, especialmente leve e flexível. Adequado para alérgicos ao cromo. Largura 11.

- **Material superior em micro veludo.**
- **Material do forro Distance Mesh.**
- **Biqueira protetora uvex xenova® 100% sem metal.**
- **Sola exterior em PU com inserções em TPU com as melhores propriedades de amortecimento.**
- **Estrutura da parte superior praticamente sem costuras para evitar pontos de pressão.**
- **Equipamento ESD.**

Botas com atacadores com cano acolchoado macio e lingueta antipoeira acolchoada.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Descrição técnica

Material do forro interior	Distance Mesh
Classe de proteção	S2
Fecho	Cordão

Norma	Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Impermeabilidade à água de todo o sapato	sim
Material da biqueira protetora	Composto
contra a penetração de absorção de água	sim
Material superior	micro veludo de alta tecnologia hidrofóbico
Tipo de calçado	Botas com atacadores
equipamento sem metal e sem pele	sim
antiestático	sim
palmilha amovível	sim
Material da sola	Poliuretano
Sola resistente a óleos e gasolina	sim
adequado para alérgicos ao cromo	sim
Resistência antiderrapante	sim
Absorção de energia na zona do calcanhar	sim
Tamanho de calçado UE	50
Cor	preto/amarelo
Série	uvex 1
Género	Homens
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Tipo de produto	Botas de segurança