

**Mós para rectificadora DxDxH (mm), 175x25x32, Tipo: SC80****Dados do pedido**

Número do pedido	596310 SC80
GTIN	9003170029568
Classe de artigo	53Y

Descrição**Modelo:**

Discos de esmeriladora de alta qualidade e duráveis em aglomerado cerâmico. Alta precisão de concentricidade e percurso plano, velocidade máxima de trabalho de 40 m/s. **Uso universal** em retificadoras duplas para rebarbar, afiar e rebarbar posteriormente ferramentas.

Utilização:

Para afiar ferramentas de metal duro e com ponta de metal duro, bem como para peças de trabalho em ferro fundido e tungsténio.

Especificação:

Carboneto de silício verde, grau de dureza J.

Material fornecido:

Inclui anéis de redução para os orifícios especificados.

Instrução:

Discos abrasivos compactas de velo ver n.º 568725 e seguintes.

Descrição técnica

Granulometria	80
Grau de finura	fino

Abreviatura abrasivo	SiC
velocidade periférica máxima	40 m/s
Especificação	Carboneto de silício verde, grau de dureza J
Abrasivo	Carboneto de silício verde
Método de retificação	Esmeriladora
Ø interior do anel redutor	25 mm
Ø interior do anel redutor	20 mm
Ø interior do anel redutor	16 mm
Forma	1
Ø do disco D	175 mm
Largura do disco T	25 mm
Atributo do nome do produto	175x25x32
Ø do furo H	32 mm
Tipo de produto	Disco para esmeriladora