

**Disco abrasivo tipo copo cerâmico D×P×A (mm), 80×40×20, Tipo: EK80****Dados do pedido**

Número do pedido	597010 EK80
GTIN	9003174750277
Classe de artigo	53Y

Descrição**Modelo:**

Disco abrasivo tipo copo com: **Corindo nobre branco. Especificação: SD83All7PVK3F steel universal.**

Utilização:

Para retificação de perfuradoras, fresas, etc. Recomenda-se retificação a húmido com emulsão ou óleo abrasivo.

Descrição técnica

Granulometria	80
Abreviatura abrasivo	A
Abrasivo	Corindo nobre branco
Especificação	SD83All7PVK3F steel universal
Método de retificação	Retificação de ferramentas
Forma	6
Ø do disco D	80 mm

Largura do disco T	40 mm
Atributo do nome do produto	80×40×20
Ø do furo H	20 mm
Espessura da parede W	6 mm
Espessura da base E	10 mm
Tipo de produto	Disco abrasivo tipo copo