

**Disco abrasivo tipo copo cerâmico D×P×A (mm), 100×50×20, Tipo: SC80****Dados do pedido**

Número do pedido	597021 SC80
GTIN	9003171391558
Classe de artigo	53Y

Descrição**Modelo:**

Disco abrasivo tipo copo com: **Carboneto de silício verde.** Especificação: **C80I5V15-W-Carbide.**

Utilização:

Para retificação de perfuradoras, fresas, etc. Recomenda-se retificação a húmido com emulsão ou óleo abrasivo.

Descrição técnica

Granulometria	80
Abreviatura abrasivo	SiC
Abrasivo	Carboneto de silício verde
Especificação	C80I5V15-W-Carbide
Método de retificação	Retificação de ferramentas
Forma	6
Ø do disco D	100 mm

Largura do disco T	50 mm
Atributo do nome do produto	100×50×20
Ø do furo H	20 mm
Espessura da parede W	10 mm
Espessura da base E	10 mm
Tipo de produto	Disco abrasivo tipo copo