

Ficha de dados



Sapato abotonado preto/verde POTENCY ESD, S1P, Tamanho de calçado UE: 40



Dados do pedido

Número do pedido	092370 40
GTIN	8023796410091
Classe de artigo	09M

Descrição

Versão:

Calçado de segurança POTENCY num design moderno.

- **Material superior numa combinação de tecido/couro respirável.**
- **Forro interior em 100% poliéster, respirável, antibacteriano, resistente à abrasão.**
- **Palmilha anatómica e perfurada em PU, absorvente de choques.**
- **Sola exterior: PU/TPU.**
- **Sistema de atacadores BOA®.**
- **Equipamento ESD.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Artigos em stock nos tamanhos europeus 39 – 46, é possível encomendar os tamanhos europeus 36 – 47.

Descrição técnica

Tamanho de calçado UE	40
Classe de proteção	S1P

Ficha de dados

Material da biqueira protetora	Alumínio
Segurança contra penetração	Têxtil
Norma	Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Série	POTENCY
Propriedades	Fecho rotativo
Género	Homens
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Tipo de produto	Sapato baixo de segurança