

**Chave de gancho com pino, para porcas com Ø exterior: 40/42mm****Dados do pedido**

Número do pedido	628500 40/42
GTIN	4020772054939
Classe de artigo	63Q

Descrição**Versão:**

Aço especial, retificado na vertical, endurecido e temperado em tom brunido.

Chave de gancho com pino conforme DIN 1810 B.

Utilização:

Para porcas de furos em cruz DIN 1816.

Descrição técnica

comprimento total	170 mm
para porcas com Ø exterior	40 - 42 mm
Ø do pino	4 mm
Tipo	DIN 1810 B
Norma	DIN 1810 B
com pino	sim
Tipo de produto	Chave de gancho