

Ficha de dados



Chave de gancho com nariz, para porcas com Ø exterior: 45/50



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 628400 45/50 |
| GTIN | 4020772054649 |
| Classe de artigo | 63Q |

Descrição

Versão:

Aço especial, retificado na vertical, endurecido e temperado em tom brunido.

Chave de ganho com nariz conforme DIN 1810 A.

Utilização:

Para porcas ranhuradas DIN 1804 e porcas ranhuradas com rolamentos de rolos DIN 981.

Nota:

O tam. 135/145; a espessura de 260/270 é diferente da norma DIN.

Descrição técnica

| | |
|----------------------------|----------------|
| comprimento total | 206 mm |
| para porcas com Ø exterior | 45 - 50 mm |
| Tipo | 1810 A |
| com nariz | sim |
| Norma | DIN 1810 A |
| Tipo de produto | Chave de ganho |