

**Chave de gancho articulada com nariz, para porcas com Ø exterior: 35-60mm****Dados do pedido**

Número do pedido	628000 35-60
GTIN	4020772051747
Classe de artigo	63Q

**Descrição****Modelo:**

Chave de gancho articulada com nariz.

Aço especial, moído verticalmente, endurecido e niquelado.

**Utilização:**

Para porcas ranhuradas DIN 1804 e porcas ranhuradas com rolamentos DIN 981.

**Descrição técnica**

para porcas com Ø exterior	35 - 60 mm
comprimento total	210 mm
Tipo	775D
Designação do fabricante	775D
Tipo de produto	Chave de gancho