

**Retificador de diamante com recetáculo MK0, Peso do diamante: 0,4****Dados do pedido**

Número do pedido	599710 0,4
GTIN	9003172494562
Classe de artigo	53Y

Descrição**Versão:**

Retificador de discos abrasivos padrão para todas as máquinas com alojamento adequado. Os retificadores estão projetados como retificadores **descartáveis**, que devem ser completamente substituídos de acordo com o seu limite de desgaste. (Não é possível deslocá-los no casquinho.) Com superfície de chave para facilitar a desmontagem. Retificador de diamante **de grão único** descartável.

Utilização:

Para retificação e reafiação precisas dos discos abrasivos para o (re)estabelecimento de uma condição definida da ferramenta retificadora (concentricidade, percurso plano, perfil do disco abrasivo, estrutura superficial, comportamento de retificação). Para fabrico em série única e série pequena, assegurar uma lubrificação de arrefecimento suficiente. As relações de aperto curtas (comprimento livre $< 2 \times D$) evitam problemas de vibração. Para perfis de discos abrasivos retos, **ligeiramente côncavos e convexos** para lixagem cilíndrica externa, plana, **cilíndrica interna e sem ponta**. É essencial assegurar a posição correta de instalação (inclinação 3° a 15° em relação ao centro do disco abrasivo para ambas as direções do eixo). Para um desgaste uniforme, rode o retificador 90° no suporte em intervalos regulares.

Descrição técnica

para dimensões do disco abrasivo	Ø125x30 – Ø250x15 mm
Tipo de retificador	Monogrão
Comprimento total L	31,5 mm
Peso do diamante	0,4 kt
Ø da cabeça D ₂	9,3 mm

Abreviatura abrasivo

D

Tipo de produto

Retificador manual