

## Pastilha de corte reversível por torneamento CNGA 120412, CBN (0°), Modelo das arestas de corte: G



### Dados do pedido

Número do pedido	255418 G
GTIN	4045197895240
Classe de artigo	21H

### Descrição

**Versão:**

Equipamento de 2 arestas de corte.

**Descrição:**

Novo tipo de CBN com uma combinação equilibrada de resistência ao desgaste e à rutura para uso universal em aço temperado até 67 HRC em combinação com uma composição especial. Para utilização tanto em cortes contínuos como em cortes com interrupções frequentes e esporádicas.

### Descrição técnica

Profundidade de corte $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Modelo das arestas de corte	G
Raio do canto	1,2 mm
Tipo	BU720
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Condição de corte	contínuo

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Condição de corte	fortemente interrompido
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	90 - 140 m/min
Óleo de corte	CBN
Avanço $f$	0,05 - 0,15 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNGA 120412
Número de trocas/cortes	2
Atributo do nome do produto	BU7220
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	Código ISO
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	adequado		
interrompido	adequado		
seco	adequado		