

Pastilha de corte reversível por torneamento TNGA 160404, CBN (0°), Modelo das arestas de corte: G



Dados do pedido

Número do pedido	255454 G
GTIN	4045197895417
Classe de artigo	21H

Descrição

Versão:

Equipamento de 3 arestas de corte.

Descrição:

Novo tipo de CBN com uma combinação equilibrada de resistência ao desgaste e à rutura para uso universal em aço temperado até 67 HRC em combinação com uma composição especial. Para utilização tanto em cortes contínuos como em cortes com interrupções frequentes e esporádicas.

Descrição técnica

Raio do canto	0,4 mm
Avanço f	0,05 - 0,15 mm/U
Tipo	BU720
Condição de corte	contínuo
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Condição de corte	fortemente interrompido

Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 140 m/min
Profundidade de corte a_p	0,05 - 0,2 mm
Modelo das arestas de corte	G
Óleo de corte	CBN
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Código ISO da pastilha de corte reversível	TNGA 160404
Número de trocas/cortes	3
Atributo do nome do produto	BU7220
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	adequado		
interrompido	adequado		
seco	adequado		