

## Ficha de dados

**Garant**

### Pastilha de corte reversível por torneamento CCGW 120408, CBN (5°/7°)



#### Dados do pedido

Número do pedido	265424 G
GTIN	4045197895578
Classe de artigo	21H

#### Descrição

##### Versão:

Com equipamento de 2 arestas de corte.

#### Descrição técnica

Avanço f	0,04 - 0,12 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	0,03 - 0,12 mm
#Raio do canto	0,8 mm
Tipo	BU7220
Material de corte	CBN
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 160 m/min
Modelo das arestas de corte	G
Condição de corte	contínuo
Condição de corte	ligeiramente interrompido

## Ficha de dados

Condição de corte	fortemente interrompido
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCGW 120408
Número de trocas/cortes	2
Atributo do nome do produto	BU7220
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	adequado		
interrompido	adequado		
seco	adequado		