

**Pastilha de corte reversível por torneamento CCGW 09T308, CBN (5°/7°),
Modelo das arestas de corte: G****Dados do pedido**

Número do pedido	265418 G
GTIN	4045197895554
Classe de artigo	21H

Descrição**Versão:**

Equipamento de 2 arestas de corte.

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Condição de corte	fortemente interrompido
Modelo das arestas de corte	G
Profundidade de corte a_p	0,03 - 0,12 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 160 m/min
Avanço f	0,04 - 0,12 mm/U
Óleo de corte	CBN
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento

Raio do canto	0,8 mm
Tipo	BU7220
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCGW 09T308
Número de trocas/cortes	2
Atributo do nome do produto	BU7220
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	adequado		
interrompido	adequado		
seco	adequado		