

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento TCGW 110204, CBN (5°/7°)****Dados do pedido**

Número do pedido	265448 G
GTIN	4045197895653
Classe de artigo	21H

Descrição**Versão:**

Com equipamento de 3 arestas de corte.

Descrição técnica

Material de corte	CBN
Tipo	BU7220
Profundidade de corte a_p	0,03 - 0,12 mm
#Raio do canto	0,4 mm
Modelo das arestas de corte	G
Avanço f	0,04 - 0,12 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Condição de corte	contínuo
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Condição de corte	fortemente interrompido

Ficha de dados

Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 160 m/min
Código ISO da pastilha de corte reversível	TCGW 110204
Número de trocas/cortes	3
Atributo do nome do produto	BU7220
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	adequado		
interrompido	adequado		
seco	adequado		