




## Jogo de brocas multiusos de metal duro comprido, Ø da broca: 6-12mm



### Dados do pedido

Número do pedido	787055 6-12
GTIN	9002741072880
Classe de artigo	76G

### Descrição

#### Modelo:

Pastilha de metal duro diamantada em todos os lados com **arestas de corte extra afiadas e super duras**. Perfil de 4 passos patenteado para uma remoção rápida do pó de perfuração. Comprimento total de 400 mm, comprimento da espiral de 300 mm.

#### Utilização:

**Perfuração rotativa** precisa em azulejos, alvenaria e betão, metal, madeira e plásticos.

#### Índice:

Cada 1 broca: Tam. (Ø) 6; 8; 10; 12 mm

#### Instrução:

**Atenção – Usar apenas em rotação (sem percussão)!**

### Descrição técnica

Número de brocas	4
Ø da broca	6 - 12 mm
Número de arestas de corte Z	2
Óleo de corte	HM
Utilização com/sem impacto	Perfuração de percussão impossível
Haste	Haste cilíndrica
Tipo de produto	Broca multiusos

### Acessórios

Broca multiusos de metal durocomprido Ø da broca 10	787045 10
Broca multiusos de metal durocomprido Ø da broca 12	787045 12
Broca multiusos de metal durocomprido Ø da broca 6	787045 6
Broca multiusos de metal durocomprido Ø da broca 8	787045 8