



Alicate de corte lateral resistente de alto rendimento, TwinForce®, polido com mangas de punho, comprimento total: 180mm



Dados do pedido

Número do pedido	723180 180
GTIN	4003773074779
Classe de artigo	73F

Descrição

Modelo:

Cabeça forte, arestas de corte endurecidas indutivamente (aproximadamente 64 HRC), junta montada com uma construção excêntrica de junta dupla.

Alicate preto atramentizado, cabeça polida, pegas com mangas multicomponentes.

Vantagem:

Fresas laterais de força superior com 50% menos força do que as fresas laterais de força convencionais do mesmo tamanho. O corte subsequente reduz o esforço.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descrição técnica

comprimento total	180 mm
Potência de corte de fio macio até Ø	5,5 mm
Potência de corte de fio duro até Ø	3,2 mm
Potência de corte de corda de piano até Ø	3 mm
Norma	DIN ISO 5749
Punho	Manga multicomponente

Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	Alicate fosfatado a preto, cabeça polida
Alicate de corte lateral de alto desempenho	sim
com mola de abertura ativável	não
Tipo de produto	Alicate cortante