



Alicate de corte lateral resistente, cromado isolamento VDE, comprimento total: 250mm



Dados do pedido

Número do pedido	723500 250
GTIN	4003773041955
Classe de artigo	73F

Descrição

Modelo:

Cabeça forte, arestas de corte endurecidas indutivamente (cerca de 64 HRC), junta fixa e sem folga.

Alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes.

Isolado conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabalhar sob tensão de até 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descrição técnica

Potência de corte de corda de piano até Ø	3 mm
Potência de corte de fio duro até Ø	3,5 mm
Potência de corte de fio macio até Ø	4,6 mm
comprimento total	250 mm
Norma	DIN ISO 5749
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Punho	Manga multicomponente
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)

Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado
Alicate de corte lateral de alto desempenho	não
com mola de abertura ativável	não
Tipo de produto	Alicate cortante