

**Alicate de corte frontal para cavilhas, comprimento total: 200****Dados do pedido**

Número do pedido	722000 200
GTIN	4003773033172
Classe de artigo	73F

Descrição**Versão:**

Corte endurecido indutivamente (cerca de 64 HRC), relação de transmissão extrema para o menor esforço.

Alicate preto fosfatado, cabeça polida, punhos revestidos com plástico.

Norma:

DIN ISO 5743

Material:

Aço elétrico vanádio, forjado e temperado a óleo em vários níveis.

Descrição técnica

Potência de corte de corda de piano até Ø	3 mm
Potência de corte de fio macio até Ø	1 - 6 mm
comprimento total	200 mm
Potência de corte de fio duro até Ø	3,5 mm
Norma	DIN ISO 5743
Punho	revestido com plástico
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)
Material	Aço de alto desempenho cromo-vanadinita
Superfície	fosfatado a preto

Cabeça	polido
Tipo de produto	Alicate cortante