



## Broca coroa de metal duro sem broca de centragem, Ø: 50



### Dados do pedido

Número do pedido	788000 50
GTIN	4002395312566
Classe de artigo	76G

### Descrição

#### Versão:

Broca coroa **equipada com pastilhas de metal duro diamantadas.**

Com rosca interior M16 para haste n.º 788022.

#### Utilização:

Para perfurar furos maiores e aberturas com **perfuradoras de percussão ou impacto** em betão, alvenaria, pedra natural, etc.

### Descrição técnica

Comprimento total	58 mm
Ø	50 mm
Material de corte	HM
Utilização com/sem impacto	Perfuração de percussão
Tipo de produto	Coroa de perfuração

**Acessórios**

Haste de alojamento para brocas craneanas Comprimento total 105

788022 105

Broca de centragem Comprimento total 120

788070 120