



## Alicate de corte lateral compacto, X-Cut® cromado com mangas de punho isolamento VDE, comprimento total: 160



### Dados do pedido

Número do pedido	724310 160
GTIN	4003773075141
Classe de artigo	73F

### Descrição

**Versão:**

Com uma cabeça fina e arestas de corte endurecidas indutivamente (aproximadamente 64 HRC).

**Junta de** passagem para a máxima estabilidade.

Alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes.

**Isolado conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** para trabalhar sob tensão de até 1000 V.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo.

### Descrição técnica

comprimento total	160 mm
Potência de corte de fio macio até Ø	4,8 mm
Potência de corte de corda de piano até Ø	2,2 mm
Potência de corte de fio duro até Ø	2,7 mm
Designação do fabricante	X-Cut
Norma	<b>DIN ISO 5749</b>
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Punho	Manga multicomponente

Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)
Material	Aço especial para ferramentas
Superfície	cromado
Tipo de produto	Alicate cortante