

**Alicate de corte lateral resistente, polido, comprimento total: 200mm****Dados do pedido**

Número do pedido	723150 200
GTIN	4003773034056
Classe de artigo	73F

**Descrição****Modelo:**

Cabeça forte com arestas de corte adicionalmente endurecidas indutivamente (aproximadamente 64 HRC). A articulação é aplicada. Elevado desempenho de corte devido à relação de transmissão ideal.

Alicate preto fosfatado, cabeça polida, punhos revestidos com plástico.

**Utilização:**

Para todos os fios (longa vida útil da ferramenta, mesmo com fio rígido). Altamente resiliente para uso contínuo de serviço pesado.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

**Descrição técnica**

Potência de corte de fio duro até Ø	3 mm
Potência de corte de fio macio até Ø	4,2 mm
Potência de corte de corda de piano até Ø	2,5 mm
comprimento total	200 mm
Norma	<b>DIN ISO 5749</b>
Punho	revestido com plástico
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)

Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	fosfatado a preto, cabeça polida
Alicate de corte lateral de alto desempenho	não
com mola de abertura ativável	não
Tipo de produto	Alicate cortante