

Garant**Alicate de corte lateral cromado, com mangas de punho, comprimento total: 140mm**

Dados do pedido

Número do pedido	724840 140
GTIN	4045197417015
Classe de artigo	71B

Descrição

Modelo:

Forma fina com arestas de corte endurecidas indutivamente (aproximadamente 62 HRC). Alicata cromada, punhos com bainhas multicomponente ergonómicas otimizadas com superfície de **Haptoprene** de fácil preensão.

Norma:**DIN ISO 5749****Material:**

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descrição técnica

Potência de corte de fio duro até Ø	1,8 mm
Potência de corte de fio macio até Ø	2,8 mm
comprimento total	140 mm
Norma	DIN ISO 5749
Punho	Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC)

Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado
Alicate de corte lateral de alto desempenho	não
com mola de abertura ativável	não
Tipo de produto	Alicate cortante