

**Garant****Alicate de corte lateral cromado, com mangas de punho, comprimento total: 160mm**

## Dados do pedido

Número do pedido	724840 160
GTIN	4045197417022
Classe de artigo	71B

## Descrição

**Modelo:**

Forma fina com arestas de corte endurecidas indutivamente (aproximadamente 62 HRC). Alicata cromada, punhos com bainhas multicomponente ergonómicas otimizadas com superfície de **Haptoprene** de fácil preensão.

**Norma:****DIN ISO 5749****Material:**

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

## Descrição técnica

comprimento total	160 mm
Potência de corte de fio macio até Ø	2,8 mm
Potência de corte de fio duro até Ø	2 mm
Norma	<b>DIN ISO 5749</b>
Punho	Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC)
Material	Aço cromo-vanádio

Superfície	cromado
Alicate de corte lateral de alto desempenho	não
com mola de abertura ativável	não
Tipo de produto	Alicate cortante