



Alicate de corte lateral resistente, polido, com mola de abertura, comprimento total: 180mm



Dados do pedido

Número do pedido	725230 180
GTIN	4003773060192
Classe de artigo	73F

Descrição

Modelo:

Cabeça forte com arestas de corte adicionalmente endurecidas indutivamente (aproximadamente 64 HRC). A articulação é aplicada. **Com mola de abertura que pode ser ligada e desligada.**

Alicate preto atramentizado, cabeça polida, pegas com mangas multicomponentes. Elevado desempenho de corte devido à relação de transmissão ideal.

Norma:**DIN ISO 5749****Material:**

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descrição técnica

Potência de corte de fio macio até Ø	3,8 mm
Potência de corte de corda de piano até Ø	2,2 mm
comprimento total	180 mm
Potência de corte de fio duro até Ø	2,7 mm
Norma	DIN ISO 5749
Punho	Manga para punho com parede espessa

Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	fosfatado a preto, cabeça polida
Alicate de corte lateral de alto desempenho	não
com mola de abertura ativável	sim
Tipo de produto	Alicate cortante