



## Alicate de corte lateral cromado, com mangas de punho, comprimento total: 160mm



### Dados do pedido

Número do pedido	724860 160
GTIN	4003773039600
Classe de artigo	73F

### Descrição

**Modelo:**

Forma fina com arestas de corte endurecidas indutivamente (aproximadamente 62 HRC). Alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

### Descrição técnica

Potência de corte de fio macio até Ø	4 mm
Potência de corte de fio duro até Ø	2 mm
comprimento total	160 mm
Norma	<b>DIN ISO 5749</b>
Punho	Manga multicomponente
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC)
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado
Alicate de corte lateral de alto desempenho	não

com mola de abertura ativável	não
Tipo de produto	Alicate cortante