

**Alicate de corte lateral, cromado isolamento VDE, comprimento total: 125mm****Dados do pedido**

Número do pedido	725300 125
GTIN	4003773018124
Classe de artigo	73F

Descrição**Modelo:**

Forma fina com arestas de corte endurecidas indutivamente (aproximadamente 62 HRC).

Alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes.

Isolado conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabalhar sob tensão de até 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo.

Descrição técnica

Potência de corte de fio macio até Ø	3 mm
comprimento total	125 mm
Potência de corte de fio duro até Ø	1,5 mm
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Punho	Manga multicomponente
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC)
Material	Aço especial para ferramentas
Superfície	cromado

Alicate de corte lateral de alto desempenho	não
com mola de abertura ativável	não
Tipo de produto	Alicate cortante