

**Alicate de corte lateral ERGO™, cromado, comprimento total: 160mm****Dados do pedido**

Número do pedido	725240 160
GTIN	7314150106561
Classe de artigo	730

Descrição**Modelo:**

Alicates cromados. **Esmerilado progressivamente as arestas de corte** endurecem adicionalmente indutivamente (aproximadamente 62 HRC). Com um chanfro forte perto da junta para material duro e chanfro fino nas pontas para um corte ideal de material macio. Mangas de cabo de paredes espessas com **mola de abertura que pode ser ligada e desligada**.

Norma:**DIN ISO 5749****Material:**

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descrição técnica

Potência de corte de corda de piano até Ø	2 mm
comprimento total	160 mm
Norma	DIN ISO 5749
Punho	Manga para punho ERGO® com parede espessa
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC)
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado
Alicate de corte lateral de alto desempenho	não

com mola de abertura ativável	sim
Tipo de produto	Alicate cortante