



Alicate de corte lateral cromado, com mangas de punho, comprimento total: 180mm



Dados do pedido

Número do pedido	724860 180
GTIN	4003773043706
Classe de artigo	73F

Descrição

Modelo:

Forma fina com arestas de corte endurecidas indutivamente (aproximadamente 62 HRC). Alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descrição técnica

Potência de corte de fio duro até Ø	2,5 mm
Potência de corte de fio macio até Ø	4 mm
comprimento total	180 mm
Norma	DIN ISO 5749
Punho	Manga multicomponente
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC)
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado
Alicate de corte lateral de alto desempenho	não

com mola de abertura ativável	não
Tipo de produto	Alicate cortante