

**Alicate de corte lateral polido, comprimento total: 110****Dados do pedido**

Número do pedido	724900 110
GTIN	4003773014324
Classe de artigo	73F

Descrição**Versão:**

Forma fina com arestas de corte endurecidas indutivamente (aproximadamente 62 HRC). Alicate preto fosfatado, cabeça polida, punhos revestidos com plástico.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descrição técnica

Potência de corte de fio duro até Ø	1,2 mm
comprimento total	110 mm
Potência de corte de fio macio até Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Punho	revestido com plástico
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC)
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	fosfatado a preto, cabeça polida
Alicate de corte lateral de alto desempenho	não

com mola de abertura ativável	não
Tipo de produto	Alicate cortante