

**Alicate de corte lateral polido, comprimento total: 140****Dados do pedido**

Número do pedido	724900 140
GTIN	4003773213413
Classe de artigo	73F

Descrição**Versão:**

Forma fina com arestas de corte endurecidas indutivamente (aproximadamente 62 HRC).
Alicate preto fosfatado, cabeça polida, punhos revestidos com plástico.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descrição técnica

comprimento total	140 mm
Potência de corte de fio duro até Ø	1,8 mm
Potência de corte de fio macio até Ø	4 mm
Norma	DIN ISO 5749
Punho	revestido com plástico
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC)
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	fosfatado a preto, cabeça polida
Alicate de corte lateral de alto desempenho	não
com mola de abertura ativável	não

Tipo de produto

Alicate cortante