

Garant**Alicate de corte lateral, cromado isolamento VDE, comprimento total: 140mm**

Dados do pedido

Número do pedido	725310 140
GTIN	4045197501639
Classe de artigo	71B

Descrição

Modelo:

Forma fina com arestas de corte endurecidas indutivamente (aproximadamente 62 HRC). Alicate cromado, punhos com bainhas multicomponente ergonômicas otimizadas com superfície de **Haptoprene** de fácil preensão.

Isolado conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabalhar sob tensão de até 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo.

Descrição técnica

Potência de corte de fio duro até Ø	1,8 mm
Potência de corte de fio macio até Ø	4 mm
comprimento total	140 mm
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Punho	Manga multicomponente
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC)
Material	Aço especial para ferramentas

Superfície	cromado
Alicate de corte lateral de alto desempenho	não
com mola de abertura ativável	não
Tipo de produto	Alicate cortante