




Alicate de corte lateral polido, comprimento total: 160mm



Dados do pedido

Número do pedido	724900 160
GTIN	4003773213420
Classe de artigo	73F

Descrição

Modelo:

Forma fina com arestas de corte endurecidas indutivamente (aproximadamente 62 HRC). Alicates preto fosfatado, cabeça polida, punhos revestidos com plástico.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descrição técnica

Potência de corte de fio macio até Ø	4 mm
comprimento total	160 mm
Potência de corte de fio duro até Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Punho	revestido com plástico
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC)
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	fosfatado a preto, cabeça polida
Alicate de corte lateral de alto desempenho	não
com mola de abertura ativável	não

Tipo de producto

Alicate cortante